



## Atsuktuvų rinkinys su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova, Atsuktuvų skaičius: 6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	660110 6
GTIN	4013288102263
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalūs, tvirti atsuktuvai su kūgine geležte (briauna) ir 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui. **Ergonomiškos formos rankena** iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sūkio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką bei ranką.

**Geležtė** iš specialiojo plieno, pasižymi dideliu kietumu ir ypatingu plastiškumu; **briaunos su deimantiniu sluoksniu**. 6-briaunė profiline geležtė nuo 5,5 dydžio su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui, paviršius matiniai chromuotas.

#### Privalumai:

- **Maksimalus atsparumas susidėvimui ir mažos išmetimo jėgos dėl deimantinės dangos.**
- **Greitas ir ergonomiškas darbas dėl ergonomiškos formos rankenos.**
- **Didelis jėgos perdavimas dėl integruotų minkštų zonų.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Ženklinimas pavaros simboliu ir dydžiu ant dangtelio.**

#### Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

#### Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 660100: dyd. 3,5; 4; 5,5; 7; 9; 10

### Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	6
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas

Produkto rūšis

Atsuktuvai

**Priedai**

Varžtų laikiklis Tipas 1

666425 1

Atsuktuvai su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm

660100 5,5

Atsuktuvai su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm

660100 3,5

Atsuktuvai su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 10 mm

660100 10

Atsuktuvai su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 7 mm

660100 7

Atsuktuvai su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm

660100 4

Atsuktuvai su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 9 mm

660100 9