




Atsuktuvų rinkinys su „multicraft“ ergonomiška rankena varžtams su įpjova, Atsuktuvų skaičius: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	660910 7
GTIN	7610733085705
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

Įvairiapusiai, tvirti atsuktuvai su kūgine geležte (briauna) ir 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui. „multicraft“ ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio), ypač patogi, net ir su tepaluotomis rankomis.

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Su plokščiai paraleliai sužemintais ašmenimis. Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juodi.

Privalumai:

- **Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.**
- **Jokio išstūmimo efekto.**
- **Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniams varžtams.**
- **Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.**
- **Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.**

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 660900: dyd. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13

Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	7
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis	Atsuktuvas

Priedai

Atsuktuvas su „multicraft“ ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 6,5 mm	660900 6,5
Atsuktuvas su „multicraft“ ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 10 mm	660900 10
Atsuktuvas su „multicraft“ ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 13 mm	660900 13
Atsuktuvas su „multicraft“ ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	660900 3,5
Atsuktuvas su „multicraft“ ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	660900 5,5
Atsuktuvas su „multicraft“ ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm	660900 4
Varžtų laikiklis Tipas 1	666425 1
Atsuktuvas su „multicraft“ ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 8 mm	660900 8