



Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova, Atsuktuvų skaičius: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	662010 5
GTIN	7610733085811
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

Kaltinė geležtė, briauna tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. „**Classic**“ rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). **Geležtė** iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Su plokščiai paraleliai sužemintais ašmenimis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juodi.

Standartas:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 662000: dyd. 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Pastaba:

Ilgiausia standartinių atsuktuvų eksploataavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	5
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis	Atsuktuvas

Priedai

Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 10 mm	662000 10
Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	662000 5,5
Varžtų laikiklis Tipas 1	666425 1
Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 8 mm	662000 8
Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm	662000 4
Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 6,5 mm	662000 6,5
Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2X50 mm	662000 2X50
Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2,5 mm	662000 2,5
Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	662000 3,5
Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2X70 mm	662000 2X70
Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 13 mm	662000 13