



## Atsuktuvų rinkinys „Allrounder“, Dalių skaičius: 25



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	667615 25
GTIN	7610733085453
Produktų klasė	63E

### Aprašymas

#### Modelis:

**Ergonomiška „multicraft“ rankena** ir teleskopinė įsukama rankena geležtėms tvirtinti. 8 dvigubos geležtės, 14 geležčių ir 1 įtampos matuoklis (110 - 250 V pagal VDE 0680/6) visoms populiarioms srieginėms jungtims.

**Geležtė** iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo našumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Juodi, tikslių matmenų galai.

#### Turinys:

plokščia geležtė: dyd. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

geležtė Phillips varžtams: dyd. 00; 0; 1; 2

Pozidriv geležtės: dyd. 0; 1; 2

šešiabriaunės geležtės: dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

geležtės Torx® varžtams: dyd. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20, TX25

įtampos matuoklis Nr. 665020: dyd. 2,5

plėstuvo geležtė Nr. 667640: 1 vnt.

plastikinė rankena Nr. 667620: 1 vnt.

teleskopinė rankena: 1 vnt.

#### Tiekimo sudėtis:

Su sintetiniu išvyniojamu krepšiu.

#### Pastaba:

Atsargines keičiamas geležtes rasite Nr. 669605 – 669608 ir Nr. 659921 – 659928.

### Techninis aprašymas

Dalių skaičius	25
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams
Produkto rūšis	Atsuktuvai

## Priedai

Geležtė varžtams su vidiniu šešiabriauniu Tipas 2	669606 2
6 mm geležtė6-briaunė Šešiabriaunis 5 mm	659920 5
6 mm geležtėvaržtams su įpjova Ašmenų plotis 6,5 mm	659928 6,5
6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX10	659922 TX10
Geležtė Torx® varžtams Tipas 2	669607 2
Geležtė Phillips varžtams su įpjova Tipas 1	669605 1
6 mm geležtėvaržtams su įpjova Ašmenų plotis 5,5 mm	659928 5,5
Geležtė Pozidriv varžtams Tipas 1	669608 1
6 mm geležtėvaržtams su įpjova Ašmenų plotis 8 mm	659928 8
Geležtė varžtams su vidiniu šešiabriauniu Tipas 1	669606 1
6 mm geležtė6-briaunė Šešiabriaunis 4 mm	659920 4
6 mm geležtėPozidriv varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	659923 2
6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX15	659922 TX15
6 mm geležtėPhillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	659921 2
Geležtė Torx® varžtams Tipas 1	669607 1
6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX25	659922 TX25
Geležtė Phillips varžtams su įpjova Tipas 2	669605 2
6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX20	659922 TX20
6 mm geležtėvaržtams su įpjova Ašmenų plotis 4 mm	659928 4

Geležtė Phillips varžtams su įpjova Tipas 3	669605 3
Plėstuvo geležtė	667640
„multicraft“ ergonomiška rankena, raudona	667620
Įtampos indikatorius Ašmenų plotis 2,5 mm	665020 2,5