



Atsuktuvų rinkinys su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova, Atsuktuvų skaičius: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	660110 5
GTIN	4013288102256
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Universalūs, tvirti atsuktuvai su kūgine geležte (briauna) ir 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui.

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sūkio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką bei ranką.

Geležtė iš specialiojo plieno, pasižymi dideliu kietumu ir ypatingu plastiškumu; **briaunos su deimantiniu sluoksniu**. 6-briaunė profilinė geležtė nuo 5,5 dydžio su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui, paviršius matiniai chromuotas.

Privalumai:

- **Maksimalus atsparumas susidėvimui ir mažos išmetimo jėgos dėl deimantinės dangos.**
- **Greitas ir ergonomiškas darbas dėl ergonomiškos formos rankenos.**
- **Didelis jėgos perdavimas dėl integruotų minkštų zonų.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Ženklinimas pavaros simboliu ir dydžiu ant dangtelio.**

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 660100: dyd. 3,5; 4; 5,5; 7; 9

Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	5
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis	Atsuktuvas

Priedai

Atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 7 mm	660100 7
Atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	660100 3,5
Atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 10 mm	660100 10
Atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 9 mm	660100 9
Atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm	660100 4
Varžtų laikiklis Tipas 1	666425 1
Atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	660100 5,5