



Atsuktuvų rinkinys su 2K-SwissGripp rankena varžtams su įpjova, Atsuktuvų skaičius: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris

660041 6

GTIN

7610733249725

Produktų klasė

63E

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. **Geležinė** iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeluotas ir chromuotas. Viršūnė juoda. Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.

Rankenos su spalviniu kodu „Rainbow“, kad būtų lengva rasti tinkamo dydžio varomąją kiaurymę.

Privalumai:

- **Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.**
- **Jokio išstūmimo efekto.**
- **Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniams varžtams.**
- **Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.**
- **Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.**

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 660040: dyd. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Tiekimo sudėtis:

Su sieniniu laikikliu.

Techninis aprašymas

Aktyvavimo šešiabriaunis	ne
Atsuktuvų skaičius	6
Serija	SwissGrip
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Smūginis dangtelis	ne
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
Rankenos medžiaga	Elastomeras
Paviršius	nikeliuotas ir chromuotas
Geležties viršūnė	juoda
Pakuotė	Sieninis laikiklis
nekibirkščiuojantis	ne
Pasukamas dangtelis	ne
ištisinė geležtė	ne
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 10 mm	660040 10
Varžtų laikiklis Tipas 1	666425 1
Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	660040 5,5
Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 6,5 mm	660040 6,5

Atsuktuvai su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova
Ašmenų plotis b 8 mm

660040 8

Atsuktuvai su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova
Ašmenų plotis b 3,5 mm

660040 3,5

Atsuktuvai su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova
Ašmenų plotis b 4 mm

660040 4