



Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova, Atsuktuvų skaičius: 6



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 662010 6 |
| GTIN | 7610733085828 |
| Produktų klasė | 63E |

Aprašymas

Modelis:

Kaltinė geležtė, briauna tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. „**Classic**“ rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). **Geležtė** iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Su plokščiai paraleliai sužemintais ašmenimis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, įpjovimo briauna juodi.

Standartas:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 662000: dyd. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Pastaba:

Ilgiausia standartinių atsuktuvų eksploataavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|----------------------|
| Atsuktuvų skaičius | 6 |
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas |
| Produkto rūšis | Atsuktuvas |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 13 mm | 662000 13 |
| Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm | 662000 5,5 |
| Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 8 mm | 662000 8 |
| Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2X50 mm | 662000 2X50 |
| Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm | 662000 4 |
| Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm | 662000 3,5 |
| Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 6,5 mm | 662000 6,5 |
| Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2,5 mm | 662000 2,5 |
| Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 10 mm | 662000 10 |
| Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2X70 mm | 662000 2X70 |
| Varžtų laikiklis Tipas 1 | 666425 1 |