



Standartinių atsuktuvų rinkinys „Stainless“ su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova, Atsuktuvų skaičius: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	662510 6
GTIN	4013288116017
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Kaltinė geležtė, briauna tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms.

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.

Wera Lasertip geležtė iš nerūdijančio plieno su kūginiais ašmenimis ir **šiek tiek šiurkščiu pavaros galu** (nuo 3,5 dydžio).

Standartas:

DIN 5265 Form A

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 662500: dyd. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Pastaba:

Ilgiausia standartinių atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	6
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

Standartinis atsuktuvus „Stainless“ su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 10 mm	662500 10
Standartinis atsuktuvus „Stainless“ su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	662500 3,5
Varžtų laikiklis Tipas 1	666425 1
Standartinis atsuktuvus „Stainless“ su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 8 mm	662500 8
Standartinis atsuktuvus „Stainless“ su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm	662500 4
Standartinis atsuktuvus „Stainless“ su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3 mm	662500 3
Standartinis atsuktuvus „Stainless“ su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 6,5 mm	662500 6,5
Standartinis atsuktuvus „Stainless“ su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	662500 5,5