



Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova izoliuoti, Atsuktuvų skaičius: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	663110 8
GTIN	4013288101822
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. Izoliuota, atsparumas pramušimui smarkiai viršija VDE reikalaujamą minimalią kontrolinę įtampą.

Kiekvienas iš šių atsuktuvų atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sūkio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.

Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno. Paviršius matiniai chromuotas, galai juodi arba Lasertip galai chemiškai dengti nikeliu. Nuo 5,5 dydžio = izoliacijos išorinis Ø atitinka geležtės plotį (patogu dirbant siaurose vietose).

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 663100: dyd. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	8
--------------------	---

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 10 mm	663100 10
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 2,5 mm	663100 2,5
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 3 mm	663100 3
Varžtų laikiklis Tipas 3	666425 3
Varžtų laikiklis Tipas 2	666425 2
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 4 mm	663100 4
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 6,5 mm	663100 6,5
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 8 mm	663100 8
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 5,5 mm	663100 5,5
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 3,5 mm	663100 3,5