

**Koken****Rankinio smūginio suktuvo rinkinys lakštinio metalo dėžutėje, Rinkinio turinys: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	673000 5
GTIN	4991644215652
Produktų klasė	63R

**Aprašymas****Modelis:**

Masyvi rankena su vidiniu šešiabriauniu keičiamais antgaliais įstatyti. Perjungiamas į dešinę ar kairinę eigą. Geležčių laikiklis (5/16 colio) nuimamas, todėl galima vietoj jo įstatyti ir galvutę su 1/2 colio varomuoju kvadratu.

Tinkamus atsarginius geležčių laikiklius žr. Nr. 675400 – 675470.

**Paskirtis:**

Idealus įrankis vienu plaktuko smūgiu atsukti stipriai užveržtą varžtą arba jį ypač tvirtai užveržti.

**Turinys:**

Laikiklis su perėjimu panašus į Nr. 676945: 1 vnt. dyd. 2/16

Plokščia geležtė: 9; 11 mm

Geležtė Phillips varžtams: dyd. 2; 3

**Techninis aprašymas**

Dalių skaičius	5
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis	Atsuktuvai

**Priedai**

Antgalis Pozidriv varžtams 5/16 colio C 8 Kryžminių įpjovų dydis 3	675420 3
Antgalis Pozidriv varžtams 5/16 colio C 8 Kryžminių įpjovų dydis 2	675420 2
Antgalis Phillips varžtams, 5/16 colio C 8 Kryžminių įpjovų dydis 3	675400 3
Antgalis Torx® varžtams 5/16 colio C 8 Torx® profilis TX25	675470 TX25
Antgalis Torx® varžtams 5/16 colio C 8 Torx® profilis TX40	675470 TX40
Antgalis šešiabriauniams varžtams, 5/16 colio C 8Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 6 mm	675440 6
Antgalis šešiabriauniams varžtams, 5/16 colio C 8Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 5 mm	675440 5
Antgalis Phillips varžtams, 5/16 colio C 8 Kryžminių įpjovų dydis 4	675400 4
Antgalis šešiabriauniams varžtams, 5/16 colio C 8Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 8 mm	675440 8
Antgalis Phillips varžtams, 5/16 colio C 8 Kryžminių įpjovų dydis 2	675400 2
Antgalis varžtams su įpjova, 5/16 colio C 8 Ašmenų plotis 8 mm	675460 8
Antgalis Pozidriv varžtams 5/16 colio C 8 Kryžminių įpjovų dydis 1	675420 1
Antgalis Torx® varžtams 5/16 colio C 8 Torx® profilis TX55	675470 TX55
Antgalis varžtams su įpjova, 5/16 colio C 8 Ašmenų plotis 10 mm	675460 10
Antgalis Phillips varžtams, 5/16 colio C 8 Kryžminių įpjovų dydis 1	675400 1
Antgalis Torx® varžtams 5/16 colio C 8 Torx® profilis TX50	675470 TX50
Antgalis Pozidriv varžtams 5/16 colio C 8 Kryžminių įpjovų dydis 4	675420 4
Antgalis varžtams su įpjova, 5/16 colio C 8 Ašmenų plotis 12 mm	675460 12

