



6-briaunių užmaunamų raktų rinkinys, 9 vnt., su atlenkiama rankena, Dalių skaičius: 9



Užsakymo data

Užsakymo numeris	667625 9
GTIN	7610733205646
Produktų klasė	63E

Aprašas

Aprašymas:

Rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko. Chromuotos geležtės iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, pasižyminčio dideliu kietumu ir ypatingu plastiškumu.

Privalumai:

Gerokai mažesnis „cam-out efektas“ dėl puikiai tinkančių viršūnių, pvz., plokščiai paralelių briaunų arba tiksliai laikantis matmenų išfrezuotų kryžminių plokščių viršūnių. Su atlenkiama rankena galimos funkcijos:

- **Greitas sukimas (tiesioje padėtyje).**
- **Galingas priveržimas (padėtyje 90° kampu).**

Turinys:

Atlenkiama rankena: 1 vnt.

Vidinis raktas Nr. 659880: dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Pastaba:

Atsargines keičiamas geležtes rasite Nr. 659870 - 659884.

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	9
----------------	---

Perdavos profilis

6-briaunė galvutė

Priedai

8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 10 mm	659880 10
8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 7 mm	659880 7
8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 11 mm	659880 11
8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 9 mm	659880 9
8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 13 mm	659880 13
8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 8 mm	659880 8
8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 12 mm	659880 12
8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 5,5 mm	659880 5,5
8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 6 mm	659880 6
8 mm geležtė, skirta Torx Plus® Torx Plus® profilis 25IP	659884 25IP
8 mm geležtė 6-briaunis Šešiabriaunis 10 mm	659878 10
8 mm geležtė, skirta Torx Plus® Torx Plus® profilis 20IP	659884 20IP
8 mm geležtė Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 3	659870 3
8 mm geležtė Pozidriv Kryžminių įpjovų dydis 2	659872 2
8 mm geležtė, skirta Torx Plus® Torx Plus® profilis 15IP	659884 15IP
8 mm geležtė 6-briaunis Šešiabriaunis 4 mm	659878 4
8 mm geležtė 6-briaunis Šešiabriaunis 8 mm	659878 8
8 mm geležtė, skirta Torx® Torx® profilis TX45	659882 TX45
8 mm geležtė Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	659870 1
8 mm geležtė, skirta Torx® Torx® profilis TX25	659882 TX25
8 mm geležtė, skirta Torx® Torx® profilis TX15	659882 TX15

8 mm geležtė, skirta Torx Plus® Torx Plus® profilis 30IP	659884 30IP
8 mm geležtė 6-briaunis Šešiabriaunis 6 mm	659878 6
8 mm geležtė, skirta Torx® Torx® profilis TX20	659882 TX20
8 mm geležtė Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	659870 2
8 mm geležtė, skirta Torx Plus® Torx Plus® profilis 10IP	659884 10IP
8 mm geležtė 6-briaunis Šešiabriaunis 5 mm	659878 5
8 mm geležtė, skirta Torx® Torx® profilis TX30	659882 TX30
8 mm geležtė, skirta Torx® Torx® profilis TX40	659882 TX40
8 mm geležtė Pozidriv Kryžminių įpjovų dydis 3	659872 3