



Atsuktuvų rinkinys, su atlenkiama rankena, 9 vnt. Phillips ir 6-briauniams varžtams, Dalių skaičius: 9



Užsakymo data

Užsakymo numeris

667645 9

GTIN

7610733205653

Produktų klasė

63E

Aprašymas

Modelis:

Rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko. **Geležtė** iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tašumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Privalumai:

Gerokai mažesnis „cam-out“ efektas dėl itin puikiai tinkančių galų, pvz., plokščiai paralelių ašmenų arba tiksliai laikantis matmenų išfrezuotų kryžminių plokščių galų. Su atlenkiama rankena galimos 2 funkcijos:

- **Greitas sukimas (tiesioje padėtyje).**
- **Galingas priveržimas (padėtyje 90° kampu).**

Turinys:

atlenkiama rankena: 1 vnt.

geležtės Phillips varžtams Nr. 659870: dyd. 1; 2; 3

šešiabriaunės geležtės Nr. 659878: dyd. 3; 4; 5; 6; 8

Pastaba:

Atsargines keičiamas geležtes rasite Nr. 659870 - 659884.

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	9
Perdavos profilis	Atsuktuvai, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvai
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

8 mm geležtė Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	659870 2
8 mm geležtė, skirta Torx® Torx® profilis TX25	659882 TX25
8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 9 mm	659880 9
8 mm geležtė, skirta Torx® Torx® profilis TX20	659882 TX20
8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 10 mm	659880 10
8 mm geležtė Pozidriv Kryžminių įpjovų dydis 3	659872 3
8 mm geležtė 6-briaunis Šešiabriaunis 4 mm	659878 4
8 mm geležtė, skirta Torx® Torx® profilis TX30	659882 TX30
8 mm geležtė Pozidriv Kryžminių įpjovų dydis 2	659872 2
8 mm geležtė, skirta Torx® Torx® profilis TX15	659882 TX15
8 mm geležtė 6-briaunis Šešiabriaunis 8 mm	659878 8
8 mm geležtė, skirta Torx Plus® Torx Plus® profilis 20IP	659884 20IP
8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 6 mm	659880 6
8 mm geležtė, skirta Torx® Torx® profilis TX45	659882 TX45
8 mm geležtė Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 3	659870 3
8 mm geležtė, skirta Torx Plus® Torx Plus® profilis 30IP	659884 30IP
8 mm geležtė, skirta Torx Plus® Torx Plus® profilis 15IP	659884 15IP
8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 13 mm	659880 13
8 mm geležtė, skirta Torx® Torx® profilis TX40	659882 TX40
8 mm geležtė 6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 8 mm	659880 8

8 mm geležtė6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 11 mm	659880 11
8 mm geležtėPhillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	659870 1
8 mm geležtė6-briaunis Šešiabriaunis 6 mm	659878 6
8 mm geležtė6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 7 mm	659880 7
8 mm geležtė6-briaunis Šešiabriaunis 10 mm	659878 10
8 mm geležtė6-briaunis Šešiabriaunis 5 mm	659878 5
8 mm geležtė, skirtaTorx Plus® Torx Plus® profilis 25IP	659884 25IP
8 mm geležtė6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 12 mm	659880 12
8 mm geležtė, skirtaTorx Plus® Torx Plus® profilis 10IP	659884 10IP
8 mm geležtė6-briaunis įstatomas raktas Rakto dydis 5,5 mm	659880 5,5