



Montavimo atsuktuvų rinkinys, Dalių skaičius: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	667400 11
GTIN	4013288000675
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankenai iš smūgiams atsparaus plastiko, skirta įvairioms geležtėms tvirtinti. **6-briaunės geležtės** iš specialiojo plieno, pasižymi ypatingu našumu ir dideliu kietumu. Paviršius matiniai chromuotas, galai plieno pilkumo.

Turinys:

2 plokščios geležtės: 4x0,6 / 6x1; 5x0,8 / 7x1,2

1 geležtė, skirta Phillips varžtams: dyd. 1 / dyd. 2

1 Pozidriv geležtė: dyd. 1 / dyd. 2

3 šešiabriaunės geležtės: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 pusėje rutulinė galvutė)

3 geležtės Torx® varžtams: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40

ergonomiškos formos rankena Nr. 667410: 1 vnt.

Tiekimo sudėtis:

Su tekstiliniu sulankstomu krepšiu.

Techninis aprašymas

visas ilgis	175 mm
Dalių skaičius	11
Geležtės ilgis	100 mm
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas

Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams
Gamintojo pavadinimas	88/1
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

Atsuktuvo geležtė varžtams su vidiniu šešiabriauniu Šešiabriaunis 6 mm	667450 6
Atsuktuvo geležtė Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1+2	667430 1+2
Ergonomiška rankena, atskirai	667410
Atsuktuvo geležtė Torx® varžtams Torx® profilis TX20+25	667460 TX20+25
Atsuktuvo geležtė Torx® varžtams Torx® profilis TX30+40	667460 TX30+40
Atsuktuvo geležtė varžtams su tiesia įpjova, abiejose pusėse Ašmenų plotis 5+7 mm	667420 5+7
Atsuktuvo geležtė Torx® varžtams Torx® profilis TX10+15	667460 TX10+15
Atsuktuvo geležtė varžtams su vidiniu šešiabriauniu Šešiabriaunis 4 mm	667450 4
Atsuktuvo geležtė varžtams su vidiniu šešiabriauniu Šešiabriaunis 5 mm	667450 5
Atsuktuvo geležtė Pozidriv varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1+2	667440 1+2
Atsuktuvo geležtė varžtams su tiesia įpjova, abiejose pusėse Ašmenų plotis 4+6 mm	667420 4+6