


**SIMPLEX plaktukas plastikiniais antgaliais, raudoni, Korpuso Ø / medžiaga: 40Gmm**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	752900 40G
GTIN	4030618300144
Produktų klasė	73W

### Aprašymas

**Modelis:**

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.

**Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai:** Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

**Paskirtis:**

Dyd. **A** = **aliumininis korpusas:** lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.

Dyd. **G** = **ketaus lydinio korpusas:** sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

**Pastaba:**

Dydžių aprašymas **A** = aluminio korpusas; **G** = ketaus lydinio korpusas.

### Techninis aprašymas

Antgalių smūginės plokštumos Ø	40 mm
Žaliava Kotas	Mediena
Korpuso medžiaga	Plieno liejinys
Svoris	0,635 kg
Koto ilgis	280 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	110 mm

Bendras ilgis	330 mm
Serija	SIMPLEX plaktukas
Darbinė medžiaga	Plastikas, kietas
Gamintojo pavadinimas	SIMPLEX
Spalva	raudoni
Produkto rūšis	Plaktukas

## Priedai

SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753600 40
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 40G mm	753310 40G
SIMPLEX plaktuko guminis sudėtinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753500 40
SIMPLEX plaktuko atsarginis kotas Korpuso Ø 40 mm	753400 40
SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis TPE-soft Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753450 40
SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753700 40
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 40A mm	753310 40A
SIMPLEX plaktuko minkšto metalo antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	754000 40