

**HALDER****SIMPLEX plaktukas be antgalių, su kotu, Korpuso Ø / medžiaga: 40Gmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	753300 40G
GTIN	2050001008428
Produktų klasė	73W

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.

**Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai:** Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

**Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai:** Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

**Paskirtis:**

Dyd. **A** = **aliuminis korpusas:** lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.

Dyd. **G** = **ketaus lydinio korpusas:** sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

**Pastaba:**

Dydžių aprašymas **A** = aliuminio korpusas; **G** = ketaus lydinio korpusas.

**Techninis aprašymas**

Koto ilgis	280 mm
Korpuso Ø	40 mm
Antgalių smūginės plokštumos Ø	40 mm
Bendras ilgis	330 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	110 mm
Korpuso medžiaga	Plieno liejinys

Serija	SIMPLEX plaktukas
Produkto rūšis	Plaktuko minkšta galvute korpusas

## Priedai

SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753700 40
SIMPLEX plaktuko minkšto metalo antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	754000 40
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 40G mm	753310 40G
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 40A mm	753310 40A
SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753600 40
SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis TPE-soft Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753450 40
SIMPLEX plaktuko atsarginis kotas Korpuso Ø 40 mm	753400 40
SIMPLEX plaktuko guminis sudėtinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753500 40