

**HALDER****SIMPLEX plaktukas be antgalių, su kotu, Korpuso Ø / medžiaga: 50Gmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	753300 50G
GTIN	2050001008442
Produktų klasė	73W

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.

**Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai:** Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

**Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai:** Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

**Paskirtis:**

Dyd. **A** = **aliuminis korpusas:** lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.

Dyd. **G** = **ketaus lydinio korpusas:** sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

**Pastaba:**

Dydžių aprašymas **A** = aliuminio korpusas; **G** = ketaus lydinio korpusas.

**Techninis aprašymas**

Antgalių smūginės plokštumos Ø	50 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	135 mm
Korpuso medžiaga	Plieno liejinys
Koto ilgis	310 mm
Bendras ilgis	365 mm
Korpuso Ø	50 mm

Serija	SIMPLEX plaktukas
Produkto rūšis	Plaktuko minkšta galvute korpusas

## Priedai

SIMPLEX plaktuko atsarginis kotas Korpuso Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX plaktuko minkšto metalo antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	754000 50
SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	753600 50
SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	753700 50
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 50A mm	753310 50A
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 50G mm	753310 50G
SIMPLEX plaktuko guminis sudėtinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	753500 50
SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis TPE-soft Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	753450 50