



Preciziškų tvirtinimo žiedų replių rinkinys vidiniams ir išoriniams žiedams, Replių skaičius: 8



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 700155 8 |
| GTIN | 4003773050131 |
| Produktų klasė | 73F |

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti, smaigaliai iš specialiojo plieno, itin tiksliai apdoroti; įspausti į replių korpusą. Juodos replės, galvutė nušlifuota, plastikų padengtos rankenos.

Išorinių tvirtinimo žiedų replių lankstas su **integruota atidarymo spyruokle**.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Standartas:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 tvirtinimo žiedą Nr. 719790 dyd. J1; J2; J11; J21.

Po 1 tvirtinimo žiedą Nr. 719890 dyd. A1; A2; A11; A21.

Pastaba:

Rinkinį be lagamino žr. Nr. 700156 dyd. 8

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------------------|
| išorinių fiksavimo žiedų Ø | 10 – 25; 19 – 60 mm |
| Bendras maksimalus išorinių fiksavimo žiedų replių ilgis | 130; 140; 175; 185 mm |
| Vidinių fiksavimo žiedų replių smaigalių Ø | 1,25; 1,8 mm |
| Bendras maksimalus vidinių fiksavimo žiedų replių ilgis | 130; 140; 170; 180 mm |
| Išorinių fiksavimo žiedų replių smaigalių Ø | 1,25; 1,8 mm |
| Replių skaičius | 8 |
| vidiniam fiksavimo žiedui, kurio Ø | 12 – 25; 19 – 60 mm |
| Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas |
| Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, tiesus |
| Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, tiesus |
| Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas |
| Sudėta į | plastikinis lagaminas. |
| Norma | DIN 5254 A ir B |
| Norma | DIN 5256 C ir D |
| Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J11 | 719790 J11 |
| Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A11 | 719890 A11 |
| Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J2 | 719790 J2 |
| Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A21 | 719890 A21 |
| Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J1 | 719790 J1 |
| Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A1 | 719890 A1 |
| Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A2 | 719890 A2 |
| Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J21 | 719790 J21 |