

**ROLLER****Rankinis sriegtuvas „Central“ lakštinio plieno lagamine, Tipas: 3/8-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	820300 3/8-2
GTIN	4044942047514
Produktų klasė	84B

**Aprašymas****Modelis:**

Pjovimo galva greitai pakeičiama paprasčiausiai ją įkišus į terkšlės galvą su greituoju fiksatoriumi. Pjovimo galvos su ilga vamzdine kreipiančiąja ir tiksliai reguliuojamomis pjovimo lūpomis. Pjovimo lūpos yra ypatingai patvarios ir keičiamos. Terkšlė perjungiamo į dešininę ar kairinę eigą. Persukus pjovimo lūpas galima sriegti sriegius iki pat sienos (ant trumpų, jau instaliuotų antvamzdžių). Netinka vamzdžiams iš nerūdijančio plieno.

**Paskirtis:**

Patogus ir lengvas rankinis sriegtuvas, labai tinkamas pasiimti į statybų aikštelę. **Mažas galvos Ø leidžia dirbti ankštose vietose.**

**Tinka:**

Whitworth vamzdinis sriegis pagal DIN 2999 **kūginis 1:16.**

**Turinys:**

tinkamos pjovimo galvutės, po 1 vnt. (Whitworth vamzdiniams sriegiams): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 colio  
terkšlinei svirčiai: 2 vnt.

**Pastaba:**

Šios dalys, pagal paklausimą parduodamos ir po vieną:

- **Terkšlinė svirtis Nr. 820600**
- **Lakštinio plieno lagamine Nr. 820620**

- **sukomplektuota pjovimo galvutė su užspaudimo lūpomis Nr. 820650 ir atsarginėmis užspaudimo lūpomis Nr. 820670.**

Užsakant prašome nurodyti norimą dydį.

## Techninis aprašymas

Terkšlinių griebtuvų skaičius	2
Whithworth vamzdinių sriegių sriegimo galvutė	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 in
Norma	DIN EN 10226
Pakuotė	lakštinio plieno lagamine
Produkto rūšis	Rankinis sriegtuvas

## Priedai

Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R3/4	820650 R3/4
Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R1/2	820650 R1/2
Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R1.1/4	820650 R1.1/4
Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R2	820650 R2
Dėžė iš lakštinio plieno rankiniams sriegtuvams „Central“ Tipas C2	820620 C2
Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R3/8	820650 R3/8
Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R1.1/2	820650 R1.1/2
Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R1	820650 R1
Terkšlinė svirtis „Central“ Tipas C2	820600 C2
Terkšlinė svirtis „Central“ Tipas C1.1/4	820600 C1.1/4