



Precizinių antgalių rinkinys 10 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675620
GTIN	7610733216185
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Turinys:

Bits geležtės E 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Nr. 674205 po 1 vnt. dyd. 1; 2

Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 674225 po 1 vnt. dyd. 1; 2

Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 674248 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20

Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, varžtams su įpjova: Nr. 674257 po 1 vnt. dyd. 4; 5,5; 6,25

Techninis aprašymas

Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Gamintojo pavadinimas	PrecisionBits
Dalių skaičius	10
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3 Ašmenų plotis / visas ilgis 5,5 mm	674257 5,5
Precizinis antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2 mm	674205 2
Precizinis antgalis Pozidriv varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2 mm	674225 2
Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3 Ašmenų plotis / visas ilgis 4 mm	674257 4
Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3 Ašmenų plotis / visas ilgis 6,25 mm	674257 6,25
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Precizinis antgalis Pozidriv varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1 mm	674225 1
Precizinis antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1 mm	674205 1