


SIMPLEX plaktukas plastikiniais antgaliais, raudoni, Korpuso Ø / medžiaga: 30Gmm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	752900 30G
GTIN	4030618300137
Produktų klasė	73W

Aprašymas

Modelis:

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.

Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai: Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

Paskirtis:

Dyd. **A** = **aliumininis korpusas**: lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.

Dyd. **G** = **ketaus lydinio korpusas**: sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

Pastaba:

Dydžių aprašymas **A** = aluminio korpusas; **G** = ketaus lydinio korpusas.

Techninis aprašymas

Korpuso medžiaga	Plieno liejinys
Svoris	0,345 kg
Antgalių smūginės plokštumos Ø	30 mm
Bendras ilgis	300 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	90 mm
Koto ilgis	260 mm

Žaliava Kotas	Mediena
Serija	SIMPLEX plaktukas
Darbinė medžiaga	Plastikas, kietas
Gamintojo pavadinimas	SIMPLEX
Spalva	raudoni
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 30 mm	753600 30
SIMPLEX plaktuko guminis sudėtinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 30 mm	753500 30
SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 30 mm	753700 30
SIMPLEX plaktuko atsarginis kotas Korpuso Ø 30 mm	753400 30
SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis TPE-soft Plaktuko galvutei, kurios Ø 30 mm	753450 30
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 30G mm	753310 30G