

HALDER**SIMPLEX plaktukas superplastiko antgaliais, balti, Korpuso Ø / medžiaga: 50Gmm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 753100 50G |
| GTIN | 4030618300199 |
| Produktų klasė | 73W |

Aprašymas**Modelis:**

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.

Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai: Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

Paskirtis:

Dyd. **A** = **aliumininis korpusas:** lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.

Dyd. **G** = **ketaus lydinio korpusas:** sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

Pastaba:

Dydžių aprašymas **A** = aluminio korpusas; **G** = ketaus lydinio korpusas.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Svoris | 1,04 kg |
| Antgalių smūginės plokštumos Ø | 50 mm |
| Korpuso medžiaga | Plieno liejinys |
| Žaliava Kotas | Mediena |
| Koto ilgis | 310 mm |
| Galvutės ilgis su antgaliais | 135 mm |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Bendras ilgis | 365 mm |
| Serija | SIMPLEX plaktukas |
| Darbinė medžiaga | Superplastikas, vidutinio kietumo |
| Gamintojo pavadinimas | SIMPLEX |
| Spalva | balti |
| Produkto rūšis | Plaktukas |

Priedai

| | |
|--|------------|
| SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis TPE-soft Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm | 753450 50 |
| SIMPLEX plaktuko guminis sudėtinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm | 753500 50 |
| SIMPLEX plaktuko minkšto metalo antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm | 754000 50 |
| SIMPLEX plaktuko atsarginis kotas Korpuso Ø 50 mm | 753400 50 |
| SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm | 753600 50 |
| SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm | 753700 50 |
| SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 50G mm | 753310 50G |
| SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 50A mm | 753310 50A |