

HALDER**SIMPLEX plaktukas plastikiniais antgaliais, raudoni, Korpuso Ø / medžiaga: 50Amm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	752900 50A
GTIN	4030618300465
Produktų klasė	73W

Aprašymas**Modelis:**

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.

Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai: Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

Paskirtis:

Dyd. **A** = **aliumininis korpusas:** lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.

Dyd. **G** = **ketaus lydinio korpusas:** sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

Pastaba:

Dydžių aprašymas **A** = aliuminio korpusas; **G** = ketaus lydinio korpusas. Minkštojo metalo įdėklų (Ho nr. 754000) negalima montuoti į aliuminio korpusus.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	365 mm
Svoris	0,72 kg
Koto ilgis	310 mm
Antgalių smūginės plokštumos Ø	50 mm
Korpuso medžiaga	Aliuminis

Žaliava Kotas	Mediena
Galvutės ilgis su antgaliais	135 mm
Serija	SIMPLEX plaktukas
Darbinė medžiaga	Plastikas, kietas
Gamintojo pavadinimas	SIMPLEX
Spalva	raudoni
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

SIMPLEX plaktuko guminis sudėtinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	753500 50
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 50G mm	753310 50G
SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis TPE-soft Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	753450 50
SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	753600 50
SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	753700 50
SIMPLEX plaktuko atsarginis kotas Korpuso Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 50A mm	753310 50A
SIMPLEX plaktuko minkšto metalo antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	754000 50