



## Antgalių rinkinys su sukimo rankena 32 vnt., Tipas: S



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	676100 S
GTIN	4013288038661
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška**atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

#### Paskirtis:

Specialus profilis apsauginėms varžtinėms jungtims.

#### Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui su kaiščiu: Po 1 vnt. dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Nr. 675350 po 1 vnt. dyd. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam kvadratui: Po 1 vnt. dyd. 0; 1; 2; 3

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, TRI-WING® varžtams: Nr. 675370 po 1 vnt. dyd. 1; 2; 3

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, skirta TORQ-SET®: Nr. 675360 po 1 vnt. dyd. 6; 8; 10; 1/4

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, spaustuvams: Nr. 675395 po 1 vnt. dyd. 4; 6; 8; 10

Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676410 su „Rapidaptor“ greitojo keitimo griebtuvu C/E 6,3

„Rapidaptor“ movos kotas: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	4-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus su kiauryme
Perdavos profilis	Spaustuvo įdėklas
Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams su kiauryme
Perdavos profilis	Torq-Set atsuktuvus
Perdavos profilis	TriWing atsuktuvus
Gamintojo pavadinimas	KK 71 Security
Dalių skaičius	32
Rankena	Atsuktuvo rankena
rankenoje paslepiama teleskopinė geležtė	ne
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

## Priedai

TORQ-SET®-Mplus antgalis, 1/4 colio C 6,3 TORQ-SET® profilis 10	675360 10
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX10	675350 TX10
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX20	675350 TX20
TORQ-SET®-Mplus antgalis, 1/4 colio C 6,3 TORQ-SET® profilis 1/4	675360 1/4
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX30	675350 TX30
TORQ-SET®-Mplus antgalis, 1/4 colio C 6,3 TORQ-SET® profilis 8	675360 8
Spaustuvo antgaliai 1/4 colio C 6,3 Tipas 8	675395 8
TRI-WING® antgalis, 1/4 colio C 6,3 TRI-WING® profilis 3	675370 3
TRI-WING® antgalis, 1/4 colio C 6,3 TRI-WING® profilis 2	675370 2
Spaustuvo antgaliai 1/4 colio C 6,3 Tipas 4	675395 4

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX40	675350 TX40
Spaustuvo antgaliai 1/4 colio C 6,3 Tipas 6	675395 6
Spaustuvo antgaliai 1/4 colio C 6,3 Tipas 10	675395 10
TORQ-SET®-Mplus antgalis, 1/4 colio C 6,3 TORQ-SET® profilis 6	675360 6
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX25	675350 TX25
TRI-WING® antgalis, 1/4 colio C 6,3 TRI-WING® profilis 1	675370 1
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX15	675350 TX15
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K