


**Kūginis gilintuvas, su trimis pjovimo briaunomis, Išorinis Ø: 16,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	676310 16,5
GTIN	4013288119124
Produktų klasė	63H

Aprašymas**Modelis:**

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas Bit grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Statomas į stakles naudojant jungiamąjį kotą (Nr. 675000 - 675050) arba į atsuktuvo laikiklį (Nr. 676400 - 676770).

Techninis aprašymas

Koto ilgis	20 mm
įleidžiamiesiems varžtams	M8
kiaurymeį nuo	3,2 mm
visas ilgis	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Išorinis Ø	16,5 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	846 HSS
Ašmenys	HSS
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Norma	DIN 335 C
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Priedai

Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3su greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676410 6,3
Laikiklis su greitaveike mova ir fiksatoriumi Šešiabriaunis kotas 6,3	675025 6,3
Terkšlė darbui viena ranka su 1/4 colio antgaliais medžiaginiame laikiklyje prie diržo	676770
Ergonomiškos formos rankena, antgalių laikiklis, 1/4 colio su teleskopine geležte	676400
Atsuktuvo laikiklis su 1/4 colio antgaliaisTeleskopinis kotas ir magnetas	676555
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3S	675020 6,3S
Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3	675015 6,3
Ergonomiškos formos rankena, laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su magnetu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676440 6,3
Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliamssu greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676656 6,3
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K
	676420 6,3

Ergonomiškos formos rankena, laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su fiksavimo žiedu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm

Laikiklis su magnetu / greitaveike movaBiTorsion Šešiabriaunis kotas 6,3

675030 6,3

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3R

675020 6,3R

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3

675050 6,3

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3

675020 6,3

Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3/150

675015 6,3/150

Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3su greitojo keitimo griebtuvu, ESD Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm

676415 6,3

Laikiklis su fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3

675000 6,3

Ergonomiškas trumpas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su magnetu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm

676405 6,3

Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 7-RUND

675010 7-RUND