


**SIMPLEX plaktukas be antgalių, su kotu, Korpuso Ø / medžiaga: 40Amm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	753300 40A
GTIN	2050001008411
Produktų klasė	73W

## Aprašymas

### Modelis:

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.

**Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai:** Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

**Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai:** Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

### Paskirtis:

Dyd. **A** = **aliuminis korpusas:** lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.

Dyd. **G** = **ketaus lydinio korpusas:** sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

### Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

### Pastaba:

Dydžių aprašymas **A** = aliuminio korpusas; **G** = ketaus lydinio korpusas. Minkštojo metalo įdėklų (Ho nr. 754000) negalima montuoti į aliuminio korpusus.

## Techninis aprašymas

Korpuso Ø	40 mm
Antgalių smūginės plokštumos Ø	40 mm
Bendras ilgis	330 mm
Koto ilgis	280 mm
Korpuso medžiaga	Aliuminis

Galvutės ilgis su antgaliais	110 mm
Serija	SIMPLEX plaktukas
Produkto rūšis	Plaktuko minkšta galvute korpusas

## Priedai

SIMPLEX plaktuko minkšto metalo antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	754000 40
SIMPLEX plaktuko guminis sudėtinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753500 40
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 40G mm	753310 40G
SIMPLEX plaktuko atsarginis kotas Korpuso Ø 40 mm	753400 40
SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753600 40
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 40A mm	753310 40A
SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis TPE-soft Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753450 40
SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753700 40