



## Antgalių rinkinys su sukimo rankena ir galvutėmis 26 vnt.



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	676130
GTIN	4013288155313
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška** atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

#### Turinys:

Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674200 dyd. 1; 2; 3

Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674220 dyd. 1; 2

Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3 vidiniams šešiabriauniams varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674240 dyd. 3; 4; 5; 6

Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Torx® varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674245 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 674260 dyd. 5,5

Įstatomos galvutės 1/4 colio, išoriniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Adapteris: 1 vnt. 1/4 colio vidinis kvadratas – 1/4 colio antgalio laikiklis

Smulkiadantė 1/4 colio terkšlė Zyklop Speed: 1 vnt. Nr. 632390 su palenkiamą terkšline galvute  
Ilgintuvas, 1/4 colio: 1 vnt. 150 mm su greitojo sukimo įvare.

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai

Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Gamintojo pavadinimas	Kraftform Kompakt Zyklop
Dalių skaičius	26
Rankena	Smulkiadantė 1/4 colio terkšlė Zyklop Speed
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

## Priedai

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX30	674245 TX30
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674245 TX10
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674245 TX20
Smulkiadantė terkšlė „Zyklop Speed“ perjungiamo, 1/4" su persukama galvute ir išmetikliu	632390
Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3 Ašmenų plotis / visas ilgis 5,5 mm	674260 5,5
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 4 mm	674240 4
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3 mm	674200 3
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1 mm	674220 1
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 3 mm	674240 3
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 5 mm	674240 5
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 6 mm	674240 6
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2 mm	674200 2

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674245 TX25
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2 mm	674220 2
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674245 TX15
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1 mm	674200 1