

HALDER**SIMPLEX plaktukas su minkšto metalo antgaliais, sidabro spalvos, Korpuso Ø / medžiaga: 50Gmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	753200 50G
GTIN	4030618300298
Produktų klasė	73W

Aprašymas**Modelis:**

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.

Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai: Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

Paskirtis:

Dyd. **A** = **aliuminis korpusas:** lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.

Dyd. **G** = **ketaus lydinio korpusas:** sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

Pastaba:

Dydžių aprašymas **A** = aluminio korpusas; **G** = ketaus lydinio korpusas.

Techninis aprašymas

Koto ilgis	310 mm
Svoris	1,38 kg
Galvutės ilgis su antgaliais	135 mm
Žaliava Kotas	Mediena
Antgalių smūginės plokštumos Ø	50 mm
Bendras ilgis	365 mm

Korpuso medžiaga	Plieno liejinys
Serija	SIMPLEX plaktukas
Darbinė medžiaga	Minkštas metalas, kietas
Gamintojo pavadinimas	SIMPLEX
Spalva	sidabro spalvos
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	753600 50
SIMPLEX plaktuko guminis sudėtinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	753500 50
SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis TPE-soft Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	753450 50
SIMPLEX plaktuko minkšto metalo antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	754000 50
SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	753700 50
SIMPLEX plaktuko atsarginis kotas Korpuso Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 50G mm	753310 50G