



Terkšlinė rankena „Insider Pro Ratchet“ su 1/4 colio antgaliais su magnetu, Geležtės ilgis: 30mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676665 30
GTIN	7610733233069
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

Multicraft terkšlės rankena iš stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko su atlenkiama apkaba. Kairinei ir dešininei eigai (suveikimo kampas 15°) su integruota vidurine padėtimi (terkšlė blokuojama). 1/4 colio antgalių C6,3 laikiklis su stipriu nuolatinio magnetu. Su 10 vnt. C 6,3 antgalių.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Turinys:

Po 1 vnt.:
varžtams su įpjova, Nr. 675300 dyd. 5,5; 6;
Phillips varžtams, Nr. 675281 dyd. 2/25;
Pozidriv varžtams, Nr. 675285 dyd. 2/25;
vidiniam šešiakampiui, Nr. 675290 dyd. 3; 4;
vidiniams Torx® varžtams, Nr. 675295 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25

Techninis aprašymas

Geležtės ilgis	30 mm
visas ilgis	158 mm
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Gamintojo pavadinimas	Insider Pro Ratchet

Antgalių laikiklis	D 6,3
pasukamas dangtelis	ne
Kairinės- dešinės eigos perjungimas	taip
su terkšline rankena	taip
su teleskopiniu kotu	ne
su antgaliais	taip
integruota antgalių apkaba	taip
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX15	675295 TX15
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio C 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	675290 4
Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 6 mm	675300 6
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio C 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	675290 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX10	675295 TX10
Precizinis antgalis Pozidriv varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675285 2/25
Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 5,5 mm	675300 5,5
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX25	675295 TX25
Precizinis antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675281 2/25
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX20	675295 TX20