


**SIMPLEX plaktukas superplastiko antgaliais, balti, Korpuso Ø / medžiaga:
40Gmm**


Užsakymo data

Užsakymo numeris	753100 40G
GTIN	4030618300182
Produktų klasė	73W

Aprašymas

Modelis:

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.

Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai: Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

Paskirtis:

Dyd. **A** = **aliumininis korpusas:** lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.

Dyd. **G** = **ketaus lydinio korpusas:** sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

Pastaba:

Dydžių aprašymas **A** = aluminio korpusas; **G** = ketaus lydinio korpusas.

Techninis aprašymas

Žaliava Kotas	Mediena
Bendras ilgis	330 mm
Svoris	0,61 kg
Korpuso medžiaga	Plieno liejinys
Koto ilgis	280 mm
Antgalių smūginės plokštumos Ø	40 mm

Galvutės ilgis su antgaliais	110 mm
Serija	SIMPLEX plaktukas
Darbinė medžiaga	Superplastikas, vidutinio kietumo
Gamintojo pavadinimas	SIMPLEX
Spalva	balti
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis TPE-soft Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753450 40
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 40A mm	753310 40A
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 40G mm	753310 40G
SIMPLEX plaktuko minkšto metalo antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	754000 40
SIMPLEX plaktuko guminis sudėtinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753500 40
SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753600 40
SIMPLEX plaktuko atsarginis kotas Korpuso Ø 40 mm	753400 40
SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	753700 40