



SIMPLEX plaktukas su minkšto metalo antgaliais, sidabro spalvos, Korpuso Ø / medžiaga: 80Gmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	753200 80G
GTIN	4030618300311
Produktų klasė	73W

Aprašymas

Modelis:

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.

Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai: Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

Paskirtis:

Dyd. **A** = **aliuminis korpusas:** lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.

Dyd. **G** = **ketaus lydinio korpusas:** sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

Pastaba:

Dydžių aprašymas **A** = aluminio korpusas; **G** = ketaus lydinio korpusas.

Techninis aprašymas

Korpuso medžiaga	Plieno liejinys
Žaliava Kotas	Mediena
Koto ilgis	400 mm
Bendras ilgis	490 mm
Svoris	3,86 kg
Antgalių smūginės plokštumos Ø	80 mm

Galvutės ilgis su antgaliais	165 mm
Serija	SIMPLEX plaktukas
Darbinė medžiaga	Minkštas metalas, kietas
Gamintojo pavadinimas	SIMPLEX
Spalva	sidabro spalvos
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 80 mm	753700 80
SIMPLEX plaktuko guminis sudėtinis antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 80 mm	753500 80
SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto Korpusui Ø / medžiaga 80G mm	753310 80G
SIMPLEX plaktuko minkšto metalo antgalis Plaktuko galvutei, kurios Ø 80 mm	754000 80
SIMPLEX plaktuko atsarginis kotas Korpuso Ø 80L mm	753400 80L
SIMPLEX plaktuko atsarginis kotas Korpuso Ø 80 mm	753400 80