

Įrankių rinkinys montuotojams, 59 vnt. be dėžės



Užsakymo data

Užsakymo numeris	680305
GTIN	2050001017697
Produktų klasė	66H

Aprašymas

Paskirtis:

Vertingi kokybiški įrankiai **renginių, mašinų, prietaisų ir t.t. techninei priežiūrai ir profilaktikai.**

Tiekimo sudėtis:

STABILA® medinė liniuotė: 1 vnt. Nr. 466005 dyd. 2

Vielinis šepetys: 1 vnt. Nr. 575000 dyd. 3

DICK dildžių dirbtuvėms rinkinys, įkartų dydis 2, su rankena, suvyniojamame dėkle: 1 vnt. Nr. 517200 dyd. 200 (5 vnt.)

PUK® universalus pjūklas: 1 vnt. Nr. 581220 dyd. 150

GARANT veržliarakčių abiem atvirais galais rinkinys 6 – 34 mm, su laikikliu: 1 vnt. Nr. 610610 dyd. 12 (6x7 - 30x34 mm) su 1 vnt. Nr. 611500 dyd. 12

6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su plastikiniu dėklu: 1 vnt. Nr. 626072 dyd. 8 (2 – 10 mm)

PB Swiss Tools kaltų ir pramuštuvų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 660910 dyd. 5 (3,5 – 8 mm)

PB Swiss Tools lenktų/L formos raktų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 664800 dyd. 6,5

PB Swiss Tools įtampos iki 250 V matuoklis: 1 vnt. Nr. 665020 dyd. 3,5

PB Swiss Tools raktas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 668100 dyd. 1; 2

KNIPEX® kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 701500 dyd. 180

KNIPEX® vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 705500 dyd. 250

KNIPEX® žnyplės: 1 vnt. Nr. 706610 dyd. 210

Universalios replės-žnyplės: 1 vnt. Nr. 708205 dyd. 250

KNIPEX® plokščios replės su ašmenimis: 1 vnt. Nr. 713150 dyd. 160

Tiesios replės vidiniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719805 dyd. J2

Tiesios replės išoriniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719905 dyd. A2
KNIPEX® šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 724900 dyd. 160
RENNSTEIG plokščias kaltas: 1 vnt. Nr. 740500 dyd. 175
RENNSTEIG pramuštuvų rinkinys ir žymekliai: 1 vnt. Nr. 745600 dyd. 6 (2 – 6 mm; 120 mm)
 Šaltkalvio plaktukas su riešutmedžio kotu: 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 300
 Plastikinis plaktukas: 1 vnt. Nr. 754500 dyd. 32
PB Swiss Tools gilintuvas: 1 vnt. Nr. 831700 dyd. 110
 Fiksuotas kabelių peilis: 1 vnt. Nr. 844300 dyd. 175
 Plastikinė tepalinė: 1 vnt. Nr. 083532 dyd. 125
 Izoliacinė juosta, juoda: 1 vnt. Nr. 083654 dyd. BLACK
 Žymeklis, mėlynas: 1 vnt. Nr. 085154 dyd. B

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis

Įrankių rinkinys

Priedai

Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, poliruotos Visas ilgis 160 mm	713150 160
Plastikinė tepalinė su išleidimo vamzdeliu Talpa 125 ml	083532 125
Gilintuvas su plastikine rankena Geležtės ilgis 110 mm	831700 110
Atsuktuvas su „multicraft“ ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668100 2
Nelankstomas kabelių peilis	844300
Sunkios žnyplės Visas ilgis 210 mm	706610 210
Rifliuotos vamzdinės replės, dengtos antikorozine danga Visas ilgis 250 mm	704900 250
Atsuktuvas su „multicraft“ ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	668100 1
Šaltkalvio plaktukas sukoto apsauga Svoris be koto 300 g	750110 300
Izoliacinė juosta Spalva BLACK	083654 BLACK
Fiksavimo žiedų replės Tipas A2	719905 A2

Kombinuotos replės, poliruotos Visas ilgis 180 mm	701500 180
Įtampos indikatorius Ašmenų plotis 3,5 mm	665020 3,5
Universalios suspaudimo replės su prizminėmis žiaunomis Visas ilgis 250 mm	708205 250
Fiksavimo žiedų replės Tipas J2	719805 J2
Atsuktuvų rinkinys su „multicraft“ ergonomiška rankena varžtams su įpjova Atsuktuvų skaičius 5	660910 5
6- briaunių lenktų raktų rinkinysnikeliuoti Atsuktuvų skaičius 8	626072 8
Lenktas atsuktuvas varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 6,5 mm	664800 6,5
Universalių dildžių rinkinys, 5 vnt., suvyniojamame dėkleĮkartos dydis 2 Ilgis be antgalio 200 mm	517200 200
Plastikinis plaktukas su Cellidor antgaliais Plaktuko galvutės Ø 32 mm	754500 32
Vielinis rankinis šepetysLygūs šeriai iš plieninės vielos 0,35 mm Darbinių eilių skaičius 3	575000 3
Plokščias kaltas Visas ilgis 175 mm	740500 175
Dvipusių veržliarakčių rinkinys Raktų skaičius 12	610610 12
Pramuštuvų rinkinysplastikiniame dėkle Įrankių skaičius 6	745600 6
Permanentinis žymeklis Dura-Ink® 15 Žymeklio spalva B	085154 B
Šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos Visas ilgis 160 mm	724900 160
Universalus pjūklas „PUK“ su universaliu pjūkleliu (310)Fiksuota rankena	581220
Plastikinis laikiklis Kai raktų skaičius 12	611500 12
Medinė sulankstoma liniuotė, geltona Ilgis 2 m	466005 2