



## Terkšlinė rankena „Insider Pro Ratchet“ su 1/4 colio antgaliais su magnetu, Geležtės ilgis: 100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	676665 100
GTIN	7610733245147
Produktų klasė	63E

### Aprašymas

#### Modelis:

Multicraft terkšlės rankena iš stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko su atlenkiama apkaba. Kairinei ir dešininei eigai (suveikimo kampas 15°) su integruota vidurine padėtimi (terkšlė blokuojama). 1/4 colio antgalių C6,3 laikiklis su stipriu nuolatinium magnetu. Su 10 vnt. C 6,3 antgalių.

#### Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

#### Turinys:

Po 1 vnt.:<br>varžtams su įpjova, Nr. 675300 dyd. 5,5; 6;<br>Phillips varžtams, Nr. 675281 dyd. 2/25;<br>Pozidriv varžtams, Nr. 675285 dyd. 2/25;<br>vidiniam šešiakampiui, Nr. 675290 dyd. 3; 4;<br>vidiniams Torx® varžtams, Nr. 675295 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25

### Techninis aprašymas

Geležtės ilgis	100 mm
visas ilgis	228 mm
Suveikimo kampas	15 laipsniai
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams

Gamintojo pavadinimas	Insider Pro Ratchet
Antgalių laikiklis	D 6,3
pasukamas dangtelis	ne
Kairinės- dešinės eigos perjungimas	taip
su terkšline rankena	taip
su teleskopiniu kotu	ne
su antgaliais	taip
integruota antgalių apkaba	taip
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

## Priedai

Precizinis antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675281 2/25
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX10	675295 TX10
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX20	675295 TX20
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio C 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	675290 3
Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 6 mm	675300 6
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX15	675295 TX15
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio C 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	675290 4
Precizinis antgalis Pozidriv varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675285 2/25
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX25	675295 TX25
Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 5,5 mm	675300 5,5

