



Precizinių antgalių rinkinys 11 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675635
GTIN	7610733211715
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai-geležts C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675281 po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675285 po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 675295 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Nr. 675300 po 1 vnt. dyd. 4; 5,5

Laikiklis: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Gamintojo pavadinimas	PrecisionBits
Dalių skaičius	11

Produkto rūšis

Įrankis su antgaliu

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx®
profilis TX20

675295 TX20

Precizinis antgalis Pozidriv varžtams, 1/4 colio C 6,3
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675285 2/25

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx®
profilis TX15

675295 TX15

Precizinis antgalis Pozidriv varžtams, 1/4 colio C 6,3
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675285 1/25

Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3
Ašmenų plotis 4 mm

675300 4

Precizinis antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675281 1/25

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx®
profilis TX25

675295 TX25

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 Torx®
profilis TX10

675295 TX10

Precizinis antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675281 2/25

Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3
Ašmenų plotis 5,5 mm

675300 5,5