



## Antgalių rinkinys 61 vnt., Tipas: M



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	675900 M
GTIN	4013288102058
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 greitaveikės movos kotas.

#### Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675200 3 vnt. dyd. 1/25; 6 vnt. dyd. 2/25; 2 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675320 3 vnt. dyd. 1/25; 6 vnt. dyd. 2/25; 2 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Nr. 675240 po 1 vnt. dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui (su rutuline galvute): Nr. 675270 po 1 vnt. dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Nr. 675350 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, TRI-WING® varžtams: Nr. 675370 po 1 vnt. dyd. 2; 3; 4; 5

Greitojo jungimo laikiklis: 1 vnt.

### Techninis aprašymas

Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Perdavos profilis	TriWing atsuktuvas
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Dalių skaičius	61
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

## Priedai

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX30	675350 TX30
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX15	675350 TX15
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 2 mm	675240 2
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675200 3/25
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 2,5 mm	675240 2,5
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675320 3/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX27	675350 TX27
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX10	675350 TX10
antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3su rutuline galvute Šešiabriaunis 4 mm	675270 4

TRI-WING® antgalis, 1/4 colio C 6,3 TRI-WING® profilis 2	675370 2
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675320 2/25
antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3su rutuline galvute Šešiabriaunis 5 mm	675270 5
TRI-WING® antgalis, 1/4 colio C 6,3 TRI-WING® profilis 3	675370 3
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 5 mm	675240 5
antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3su rutuline galvute Šešiabriaunis 2,5 mm	675270 2,5
antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3su rutuline galvute Šešiabriaunis 6 mm	675270 6
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX20	675350 TX20
antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3su rutuline galvute Šešiabriaunis 3 mm	675270 3
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 6 mm	675240 6
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 3 mm	675240 3
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 4 mm	675240 4
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675200 2/25
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675320 1/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX25	675350 TX25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX40	675350 TX40
TRI-WING® antgalis, 1/4 colio C 6,3 TRI-WING® profilis 4	675370 4
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675200 1/25