


**Kūginis gilintuvas, su trimis pjovimo briaunomis, Išorinis Ø: 12,4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	676310 12,4
GTIN	4013288101471
Produktų klasė	63H

**Aprašymas****Modelis:**

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

**Privalumai:**

Greitas, nesudėtingas Bit grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo pakeitimas.

**Paskirtis:**

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Statomas į stakles naudojant jungiamąjį kotą (Nr. 675000 - 675050) arba į atsuktuvo laikiklį (Nr. 676400 - 676770).

**Techninis aprašymas**

Įleidžiamiesiems varžtams	M6
visas ilgis	35 mm
kiaurymeį nuo	2,8 mm
Koto ilgis	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Išorinis Ø	12,4 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	846 HSS
Ašmenys	HSS
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Norma	DIN 335 C
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

## Priedai

Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3su greitojo keitimo griebtuvu, ESD Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676415 6,3
Ergonomiškos formos rankena, laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su magnetu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676440 6,3
Laikiklis su greitaveike mova ir fiksatoriumi Šešiabriaunis kotas 6,3	675025 6,3
Laikiklis su fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3	675000 6,3
Ergonomiškos formos rankena, antgalių laikiklis, 1/4 colio su teleskopine geležte	676400
Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliamssu greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676656 6,3
Ergonomiškas trumpas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su magnetu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676405 6,3
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3S	675020 6,3S
Laikiklis su magnetu / greitaveike movaBiTorsion Šešiabriaunis kotas 6,3	675030 6,3
Ergonomiškos formos rankena, laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su fiksavimo žiedu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676420 6,3
	676410 6,3

Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3 su greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm

Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3

675015 6,3

Terkšlė darbui viena ranka su 1/4 colio antgaliais medžiaginiame laikiklyje prie diržo

676770

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3R

675020 6,3R

Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3/150

675015 6,3/150

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3

675020 6,3

Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 7-RUND

675010 7-RUND

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3

675050 6,3

Atsuktuvo laikiklis su 1/4 colio antgaliais Teleskopinis kotas ir magnetas

676555

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K

675020 6,3K