


**Kūginis gilintuvas, su trimis pjovimo briaunomis, Išorinis Ø: 20,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	676310 20,5
GTIN	4013288119025
Produktų klasė	63H

**Aprašymas****Modelis:**

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

**Privalumai:**

Greitas, nesudėtingas Bit grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo pakeitimas.

**Paskirtis:**

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Statomas į stakles naudojant jungiamąjį kotą (Nr. 675000 - 675050) arba į atsuktuvo laikiklį (Nr. 676400 - 676770).

**Techninis aprašymas**

kiaurymeį nuo	3,5 mm
visas ilgis	41 mm
įleidžiamiesiems varžtams	M10
Koto ilgis	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Išorinis Ø	20,5 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	846 HSS
Ašmenys	HSS
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Norma	DIN 335 C
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

## Priedai

Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3su greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676410 6,3
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3	675020 6,3
Ergonomiškos formos rankena, antgalių laikiklis, 1/4 colio su teleskopine geležte	676400
Ergonomiškos formos rankena, laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su magnetu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676440 6,3
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K
Laikiklis su magnetu / greitaveike movaBiTorsion Šešiabriaunis kotas 6,3	675030 6,3
Laikiklis su fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3	675000 6,3
Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3/150	675015 6,3/150
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3	675050 6,3
Ergonomiškas trumpas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su magnetu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676405 6,3
Atsuktuvo laikiklis su 1/4 colio antgaliaisTeleskopinis kotas ir magnetas	676555

Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 7-RUND	675010 7-RUND
Ergonomiškos formos rankena, laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su fiksavimo žiedu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676420 6,3
Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams su greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676656 6,3
Terkšlė darbui viena ranka su 1/4 colio antgaliais medžiaginiame laikiklyje prie diržo	676770
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3R	675020 6,3R
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3S	675020 6,3S
Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3su greitojo keitimo griebtuvu, ESD Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676415 6,3
Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3	675015 6,3
Laikiklis su greitaveike mova ir fiksatoriumi Šešiabriaunis kotas 6,3	675025 6,3