

**Kūginis gilintuvas, su viena pjovimo briauna, išorinis Ø: 6,3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	676311 6,3
GTIN	4013288118950
Produktų klasė	63H

Aprašymas**Modelis:**

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

CBN nušlifauta 1 pjovimo briauna lygiam užvartų nuėmimui ir gilinimui.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Statomas į stakles naudojant jungiamąjį kotą (Nr. 675000 - 675050) arba į atsuktuvo laikiklį (Nr. 676400 - 676770).

Techninis aprašymas

Įleidžiamiesiems varžtams	M3
kiaurymeį nuo	1,5 mm
Koto ilgis	21 mm
visas ilgis	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Išorinis Ø	6,3 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	845

Ašmenys	HSS
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Priedai

Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams su greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676656 6,3
Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 7-RUND	675010 7-RUND
Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3	675015 6,3
Ergonomiškos formos rankena, antgalių laikiklis, 1/4 colio su teleskopine geležte	676400
Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3 su greitojo keitimo griebtuvu, ESD Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676415 6,3
Laikiklis su magnetu / greitaveike movaBiTorsion Šešiabriaunis kotas 6,3	675030 6,3
Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3/150	675015 6,3/150
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3S	675020 6,3S
Laikiklis su fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3	675000 6,3
Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3 su greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676410 6,3
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3	675020 6,3
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3	675050 6,3
Atsuktuvo laikiklis su 1/4 colio antgaliais Teleskopinis kotas ir magnetas	676555

Ergonomiškas trumpas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su magnetu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676405 6,3
Ergonomiškos formos rankena, laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su fiksavimo žiedu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676420 6,3
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3R	675020 6,3R
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K
Terkšlė darbui viena ranka su 1/4 colio antgaliais medžiaginiame laikiklyje prie diržo	676770
Ergonomiškos formos rankena, laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su magnetu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676440 6,3
Laikiklis su greitaveike mova ir fiksatoriumi Šešiabriaunis kotas 6,3	675025 6,3