



Antgalių rinkinys su sukimo rankena 33 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676140
GTIN	4013288191748
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška**atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674200 dyd. 1/89; 2/89; 3/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674220 dyd. 1/89; 2/89; 3/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, vidiniams šešiabriauniams varžtams su kaiščiu: Po 1 vnt. Nr. 674244 dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Po 1 St. dyd. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (panašu į Nr. 674250)

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 6,5/89 (panašu į Nr. 674260)

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 TRI-WING® varžtams: Po 1 vnt. dyd. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (panašu į Nr. 675370)

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, skirti TORQ-SET®: 1 vnt. dyd. 6/89; 8/89; 10/89 (panašu į Nr. 675360)

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, veržtuvui: Po 1 vnt. dyd. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89

Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676410 su „Rapidaptor“ greitojo keitimo griebtuvu C/E 6,3

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus su kiauryme
-------------------	-----------------------------------

Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme
Perdavos profilis	Spaustuvo įdėklas
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Torq-Set atsuktuvas
Perdavos profilis	TriWing atsuktuvas
Gamintojo pavadinimas	KK 62
Dalių skaičius	33
Rankena	Atsuktuvo rankena
rankenoje paslepiama teleskopinė geležtė	ne
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/89 mm	674220 2/89
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis su kiauryme Šešiabriaunis 3 mm	674244 3
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis su kiauryme Šešiabriaunis 6 mm	674244 6
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/89 mm	674220 3/89
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis su kiauryme Šešiabriaunis 2 mm	674244 2
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/89 mm	674200 1/89
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/89 mm	674200 3/89
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/89 mm	674200 2/89

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/89 mm

674220 1/89

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis su kiauryme Šešiabriaunis 2,5 mm

674244 2,5

Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3su greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm

676410 6,3

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis su kiauryme Šešiabriaunis 5 mm

674244 5

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis su kiauryme Šešiabriaunis 4 mm

674244 4