

Garant**Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412680 150
GTIN	4045197949349
Produktų klasė	41A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvestimi. **Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5 mm aukščio skaitmenimis.** Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 20 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas). **Ergonomiškas korpusas su patogiais Haptoprene komponentais.** Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos.

Privalumai:

- **Ergonomiškas korpusas su patogiais Haptoprene komponentais.**
- **Ilgai veikianti baterija.**
- **Didelis, aiškus LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11,5 mm.**
- **Naujas modernus dizainas.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948, klaviatūros sąsaja Nr. 498963

Atsarginė dalis:

Duomenų išvado dangtelis Nr. 412237 dyd. D, baterijų laikiklis Nr. 412237 dyd. B.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
---------------	---------

Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Antgalių ilgis	40 mm
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Baterijų kiekis	1
Norma	ISO 13385
Kalibravimas	A1
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Klaviatūros sąsajaUSB Tipas G2	498963 G2
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2

Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Varžtas gylio nustatymo plokštelei	412236
Slankmačio gaubtas Tipas B	412237 B
Slankmačio gaubtas Tipas D	412237 D