



Kūginis gilintuvas, su trimis pjovimo briaunomis, Išorinis Ø: 10,4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676310 10,4
GTIN	4013288119100
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas Bit grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Statomas į stakles naudojant jungiamąjį kotą (Nr. 675000 - 675050) arba į atsuktuvo laikiklį (Nr. 676400 - 676770).

Techninis aprašymas

visas ilgis	34 mm
įleidžiamiesiems varžtams	M5
kiauryme nuo	2,5 mm
Koto ilgis	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Išorinis Ø	10,4 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	846 HSS
Ašmenys	HSS

Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Norma	DIN 335 C
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Priedai

Laikiklis su magnetu / greitaveike movaBiTorsion Šešiabriaunis kotas 6,3	675030 6,3
Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams su greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676656 6,3
Terkšlė darbui viena ranka su 1/4 colio antgaliais medžiaginiame laikiklyje prie diržo	676770
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3	675050 6,3
Laikiklis su fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3	675000 6,3
Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3	675015 6,3
Atsuktuvo laikiklis su 1/4 colio antgaliais Teleskopinis kotas ir magnetas	676555
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3R	675020 6,3R
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3	675020 6,3
Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 7-RUND	675010 7-RUND
Ergonomiškos formos rankena, antgalių laikiklis, 1/4 colio su teleskopine geležte	676400
Ergonomiškas trumpas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 su magnetu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm	676405 6,3
Laikiklis su greitaveike mova ir fiksatoriumi Šešiabriaunis kotas 6,3	675025 6,3
	676415 6,3

Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3su greitojo keitimo griebtuvu, ESD Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K

675020 6,3K

Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu Šešiabriaunis kotas 6,3/150

675015 6,3/150

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3S

675020 6,3S

Ergonomiškos formos rankena, laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su fiksavimo žiedu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm

676420 6,3

Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3su greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm

676410 6,3

Ergonomiškos formos rankena, laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3su magnetu Šešiabriaunio laikiklis 6,3 mm

676440 6,3