

Įrankių rinkinys elektrikams, 36 vnt. be krepšio



Užsakymo data

Užsakymo numeris	680455
GTIN	2050001017703
Produktų klasė	66H

Aprašymas

Paskirtis:

Su svarbiausiais kokybiškais įrankiais, reikalingais elektros instaliacijai.

Turinys:

STABILA® medinė liniuotė: 1 vnt. Nr. 466005 dyd. 2

STABILA® gulsčiukas iš lengvojo metalo: 1 vnt. Nr. 467030 dyd. 400

PUK® universalus pjūklas: 1 vnt. Nr. 581220

Wera plokščias atsuktuvas, izoliuoti pagal VDE: po 1 vnt. Nr. 663100 dyd. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Įtampos iki 250 V matuoklis: 1 vnt. Nr. 665014 dyd. 2,5

Kontaktinis veržliaraktis, pagal EN 60900 izoliuotas iki 1000 V: 1 vnt. Nr. 665800 dyd. nuo 2 – 63 A

Wera atsuktuvas Phillips varžtams, izoliuoti pagal VDE: po 1 vnt. Nr. 668600 dyd. 1; 2

KNIPEX® kombinuotos replės, VDE izoliuotos: 1 vnt. Nr. 701700 dyd. 160

KNIPEX® vamzdinės replės, VDE izoliuotos: 1 vnt. Nr. 705740 dyd. 250

KNIPEX® plokščios replės, izoliuotos pagal VDE, su ašmenimis: 1 vnt. Nr. 713300 dyd. 160

KNIPEX® šoninio kirpimo žnyplės, VDE izoliuotos: 1 vnt. Nr. 725300 dyd. 160

KNIPEX® izoliacijos nuėmimo replės, VDE izoliuotos: 1 vnt. Nr. 728750 dyd. 160

JOKARI® izoliacijos nuėmimo peilis: 1 vnt. Nr. 728010 dyd. 8 – 28

RENNSTEIG akmens kaltas, plokščias: 1 vnt. Nr. 742500 dyd. 250

RENNSTEIG akmens kaltas, smailas: 1 vnt. Nr. 742600 dyd. 250

RENNSTEIG elektrikams skirtas akmens kaltas, plokščias: 1 vnt. Nr. 743000 dyd. 250

GARANT šaltkalvio plaktukas su riešutmedžio kotu: 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 500

Kūjai su kotu: 1 vnt. Nr. 751010 dyd. 1

Milwaukee® kietlydininiai betono gražtai plastikinėje dėžutėje: 1 vnt. Nr. 786081 dyd. 5 (Ø 4 – 10 mm)

PB Swiss Tools gilintuvas: 1 vnt. Nr. 831700 dyd. 110
RUNPOTEC® nailoninė įtraukimo virvė: 1 vnt. Nr. 814862 dyd. 10
 Fiksuotas kabelių peilis: 1 vnt. Nr. 844300
 Mentelė: 1 vnt. Nr. 087650 dyd. 50
 Guminis indas tinkui: 1 vnt. Nr. 087680 dyd. 125
 Teptukas: 1 vnt. Nr. 087005 dyd. 20
 Izoliacinė juosta, juoda: 1 vnt. Nr. 083654 dyd. BLACK
 Žibintuvėlis, LED: 1 vnt. Nr. 081437 dyd. BLACK

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081557 LR3
Baterijų kiekis	3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

Priedai

Gulsčiukas iš lengvojo metalo Ilgis 400 mm	467030 400
Šaltkalvio plaktukas sukoto apsauga Svoris be koto 500 g	750110 500
Izoliacijos nuėmimo replės, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	728750 160
Akmens kaltasmailas Visas ilgis 250 mm	742600 250
LED kišeninis prožektorius su baterijomis Spalva BLACK	081437 BLACK
Elektriko kaltas Visas ilgis 250 mm	743000 250
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena Phillips varžtamsizoliuoti Kryžminių įpjovų dydis 1	668600 1
Glaistyklė, su medine rankena Plotis 50 mm	087650 50
Indas tinkui Maksimalus Ø 125 mm	087680 125
Vamzdinės replės Alligator® rankenos su apvalkalais pagal VDE Visas ilgis 250 mm	705740 250
	701700 160

Kombinuotos replės, chromuotosizoliuotos pagal VDE
Visas ilgis 160 mm

Izoliacinė juosta Spalva BLACK	083654 BLACK
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 4 mm	663100 4
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	725300 160
Universalus pjūklas „PUK“ su universaliu pjūkleliu (310)Fiksuota rankena	581220
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 6,5 mm	663100 6,5
Nelankstomas kabelių peilis	844300
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 8 mm	663100 8
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 5,5 mm	663100 5,5
Gilintuvas su plastikine rankena Geležtės ilgis 110 mm	831700 110
Pramoninis apvalus teptukas Ø 20 mm	087005 20
Akmens kaltasplokščias Visas ilgis 250 mm	742500 250
Tiesios replės prailgintomis žiaunomisizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	713300 160
Izoliacijos nuėmimo peilis lenktais ašmenimis Kabelio Ø 8-28 mm	728010 8-28
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena Phillips varžtamsizoliuoti Kryžminių įpjovų dydis 2	668600 2
Grąžtų betonui rinkinys Grąžtų skaičius 8	786080 8
Įsukamų saugiklių raktasizoliuotas	665800
Įtampos indikatorius Ašmenų plotis 2,5 mm	665020 2,5
Nailoninė įtraukimo virvė Juostos ilgis 10 m	814862 10
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 3,5 mm	663100 3,5
Medinė sulankstoma liniuotė, geltona Ilgis 2 m	466005 2