

## Įrankių rinkinys V / 100 vnt. – bazinė sudėtis



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	680570
GTIN	2050001021854
Produktų klasė	66H

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Populiariausi rinkiniai, sudedami į dirbtuvių vežimėlius, varstotus, spintas su stalčiais ir t. t.

#### Tiekimo sudėtis:

**Tajima** ruletė: 1 vnt. Nr. 462300 dyd. 5

**DICK** pusapvalė dildė, 200 mm, įkartų dydis: 1 vnt. Nr. 513200 dyd. 200

Dildės rankena iš kietmedžio: 1 vnt. Nr. 519400 dyd. 120

Raktų dildžių rinkinys skardinėje dėžutėje: 1 vnt. Nr. 518950, 6 dalių

Plieninės vielos rankinis šepetys: 1 vnt. Nr. 575000 dyd. 4

**GARANT** dvipusių veržliarakčių rinkinys: 1 vnt. Nr. 610610 dyd. 10 (6×7 - 27×30 mm)

**GARANT** dvikilpių veržliarakčių rinkinys: 1 vnt. Nr. 615610 dyd. 10 (6×7 - 27×30 mm)

L formos raktų rinkinys vidiniam šešiabriauniui: 1 vnt. Nr. 626072 dyd. 8 (2 – 10 mm)

1/2 colio galvučių rinkinys su pavara: 1 vnt. Nr. 638018 dyd. 12 (iš 33 dalių)

Atsuktuvų varžtams su įpjova rinkinys: 1 vnt. Nr. 660711 dyd. 5 (3,5 - 8 mm)

Įtampos matuoklis 150 – 250 V: 1 vnt. Nr. 665014 dyd. 2,5

**PB Swiss Tools** trumpų atsuktuvų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 664100 dyd. 6,5

**PB Swiss Tools** atsuktuvas Phillips varžtams trumpas: 1 vnt. Nr. 668000 dyd. 2K

Raktų rinkinys Phillips varžtams: 1 vnt. Nr. 668411 dyd. 3 (1-3)

**GARANT** Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos: 1 vnt. Nr. 700340 dyd. 180

**KNIPEX**® vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 705700 dyd. 250

**GARANT** šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos: 1 vnt. Nr. 724840 dyd. 160

**RENNSTEIG** plokščias kaltas: 1 vnt. Nr. 740500 dyd. 175  
**RENNSTEIG** pramuštuvų rinkinys ir žymekliai: 1 vnt. Nr. 745600 dyd. 6 (2 – 6 mm; 120mm)  
 Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. Nr. 750125 dyd. 500  
**Wera** plastikinis plaktukas su galais iš uretano: 1 vnt. Nr. 754200 dyd. 32  
**PB Swiss Tools** 200 mm ilgio yla su plastikine rankena: 1 vnt. Nr. 831600 dyd. 110  
**RENNSTEIG** skutiklis medine rankena: 1 vnt. Nr. 836010 dyd. 150  
**RENNSTEIG** plokščias skutiklis su medine rankena: 1 vnt. Nr. 837020 dyd. 200  
**Tajima** universalus peilis, 18 mm geležtė: 1 vnt. Nr. 845030 dyd. 2K  
 Plastikinė tepalinė su žalvariniu vamzdeliu: 1 vnt. Nr. 083529 dyd. 80  
 Teleskopinis magnetinis kėliklis: 1 vnt. Nr. 081650 (ilgis 160 – 670 mm)  
 Žibintuvėlis, LED: 1 vnt. Nr. 081437 JUODA

## Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081557 LR3
Baterijų kiekis	3
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

## Priedai

Plokščias kaltas Visas ilgis 175 mm	740500 175
Plokščias skutiklis Geležtės ilgis 200 mm	837020 200
Tribriaunis skutiklis Geležtės ilgis 150 mm	836010 150
Dvipusių veržliarakčių rinkinys Raktų skaičius 10	610610 10
Yla su plastikine rankena Geležtės ilgis 110 mm	831600 110
Pusapvalė dildė Ilgis be antgalio 200 mm	513200 200
Atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Atsuktuvų skaičius 5	660711 5
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	724840 160
Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 33 vnt. Tipas 12	638018 12
Atsuktuvai varžtams su įpjova, trumpas Ašmenų plotis b 6,5 mm	664100 6,5

Plastikinis plaktukas su poliuretano antgaliais Plaktuko galvutės Ø 32 mm	754200 32
6- briaunių lenktų raktų rinkinysnikeliuoti Atsuktuvų skaičius 8	626072 8
Šaltkalvio plaktukas Svoris be koto 500 g	750125 500
Atsuktuvus su plastikine rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2K	668000 2K
Įtampos indikatorius Ašmenų plotis 2,5 mm	665020 2,5
LED kišeninis prožektorius su baterijomis Spalva BLACK	081437 BLACK
Ruletėvirta Juostos ilgis 5 m	462300 5
Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais Visas ilgis 180 mm	700340 180
Atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena Phillips varžtams Atsuktuvų skaičius 3	668411 3
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 100 mm	519400 100
Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt.skardinėje dėžutėje	518950
Teleskopinis magnetinis laikiklis	081650
Vielinis rankinis šepetys Lygūs šeriai iš plieninės vielos 0,35 mm Darbinių eilių skaičius 4	575000 4
Universalus peilis su 2K rankenasu 1 geležte, 18 mm	845030
Maža plastikinė tepalinė Talpa 80 ml	083529 80
Pramuštuvų rinkinys plastikiniame dėkle Įrankių skaičius 6	745600 6
Rifliuotos vamzdinės replės, chromuotos Visas ilgis 250 mm	705000 250
Dvikilpių veržliarakčių rinkinys, giliai įgaubti Raktų skaičius 10	615500 10