

Garant**Universalus peilis su 2K rankena su 3 geležtėmis, 18 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	845020
GTIN	4045197438553
Produktų klasė	81B

Aprašymas**Modelis:**

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.

Užapvalinta ir tuo pačiu plona **2-jų komponentų rankena** užtikrina tikslų pjovimą didele jėga. Patogus laikyti **Haptoprene** apvalkalas su šerdimi iš ypač kieto ir atsparaus smūgiams polipropileno. Saugus darbas, nes net ir iš šlapių ar tepaluotų rankų peilis praktiškai neišslysta. Geležtė užsifiksuoja automatiškai. Su **3** nulaužiamomis geležtėmis (Nr. 845010 dyd. 10), 8 dalių, **18 mm pločio**.

Atsarginė dalis:

Atsarginės geležtės žr. Nr. 845010 dyd. 10; 845015 dyd. 10; 845016 dyd.10; 845018 dyd. 50; 845019 dyd. 50; 845021 dyd. 10; 845023 dyd. 50.

Techninis aprašymas

Geležtės laužomųjų dalių skaičius	8
Geležtės ilgis	100 mm
Geležtės plotis	18 mm
Geležtės storis	0,5 mm
Peilio ilgis be geležtės	160 mm
Produkto rūšis	Peiliai

Priedai

Dėklas universaliems peiliams	845065
Indas naudotoms geležtėms surinkti	845130
Surinkimo indas, mažas	845135
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „multisharp“ Skaičius 10	845021 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „experience“ Skaičius 10	845010 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 50 vnt., 18 mm „experience“ Skaičius 50	845018 50
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „longlife“ Skaičius 10	845015 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 50 vnt., 18 mm „longlife“ Skaičius 50	845019 50
Geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm, be pažymėtų lūžio vietų „experience“ Skaičius 10	845016 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 50 vnt., 18 mm „multisharp“ Skaičius 50	845023 50