

Tajima**Universalus saugus peilis 18 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	845025
GTIN	4975364019745
Produktų klasė	83M

Aprašymas**Modelis:**

Unikalus **saugus montažinis peilis** su patogia 2K rankena ir tvirtu korpusu iš cinko slėginio liejinio. Precizinė, nerūdijanti geležtės kreipiančioji.

Privalumai:

Suderina 2 peilių tipus į vieną: saugus peilis ir montažinis peilis.

- **Slankiklis užfiksuotas: aukštos kokybės montažinis peilis.**
- **Pastūmus slankiklį į priekį, gaunamas visavertis saugus peilis, t. y. paleidus slankiklį, geležtė įsitraukia į specialaus plieno korpusą.**

Ypatingai universalus peilis!

Peilio ilgis be geležtės: 190 mm

Geležtės ilgis: 100 mm

Geležtės plotis: 18 mm

Geležtės storis: 0,5 mm

Geležtės laužomųjų dalių skaičius: 8

Techninis aprašymas

Geležtės laužomųjų dalių skaičius	8
Geležtės ilgis	100 mm
Geležtės storis	0,5 mm
Peilio ilgis be geležtės	190 mm
Geležtės plotis	18 mm
Produkto rūšis	Peiliai

Priedai

Geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm, be pažymėtų lūžio vietų „experience“ Skaičius 10	845016 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 50 vnt., 18 mm „experience“ Skaičius 50	845018 50
Surinkimo indas, mažas	845135
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „longlife“ su banguotais ašmenimis Skaičius 10	845012 10
Dėklas universaliems peiliams	845065
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 50 vnt., 18 mm „multisharp“ Skaičius 50	845023 50
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „experience“ Skaičius 10	845010 10
Indas naudotoms geležtėms surinkti	845130
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 8 vnt., 18 mm iš bimetalo Skaičius 8	845017 8
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 50 vnt., 18 mm „longlife“ Skaičius 50	845019 50
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „multisharp“ Skaičius 10	845021 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „longlife“ Skaičius 10	845015 10