



VICTORINOX

Daugiafunkciai įrankiai, Tipas: TOOL-K



Užsakymo data

Užsakymo numeris	846100 TOOL-K
GTIN	7611160302007
Produktų klasė	830

Aprašymas

Modelis:

Originalūs šveicariški kišeniniai ir daugiafunkciniai įrankiai pasižymi išskirtine kokybe, tikslumu, patogumu naudoti ir funkcionalumu.

Funkcija:

Kombinuotos replės su– vielos pjoviklis plonomis ir minkštoms vieloms iki 40 HRC– kietos vielos pjoviklis
 Atsuktuvus 2 mm
 Atsuktuvus 7,5 mm su– tvirtu dėžių atidarytuvu
 Skardinių atidarytuvas su– atsuktuvu 3 mm
 Atidarytuvas su– atsuktuvu 5 mm– vielos lankstytuvu
 didelė geležtė
 Žirkklės
 Metalo pjūkleliu su– metalo dilde
 Medienos pjūklas
 Yla–plėstuvus
 Atsuktuvus 1 / 2 Phillips varžtams
 Medžio kaltas ir skutiklis su– izoliacijos nuo vielos nuėmikliu– vielos skutikliu
 Įvorių užspaudiklis (elektrinis)
 Liniuotė (230 mm)
 Liniuotė (9 colių)
 Mova kamščiatraukiui ir– tvirtinimo ašelėms
 Plokščia spyruoklė su spyruokle kiekvienam įrankiui
 Atblokavimo sklendė
 Antgalių raktas
 Antgalių laikiklis su– antgaliu varžtams su vidiniu šešiabriauniu SW 3– antgaliu varžtams su vidiniu šešiabriauniu SW 4– antgaliu PH 0– antgaliu PH 3– antgaliu TX 10– antgaliu TX 15
 Vieta papildomiems antgaliams
 Mini atsuktuvus
 Kamščiatraukis

Paskirtis:

Universalus įrankis kaip stebuklingoji lazdelė pagelbės bet kokioje situacijoje, jis tiesiog privalo būti kiekvienoje įrankių spintoje ir krepšyje.

Tiekimo sudėtis:

Su odiniu dėklu.

Pastaba:

Daugiafunkcinis įrankis, papildytas antgalių rinkiniu ir kamščiatraukiu.

Techninis aprašymas

Funkcijų skaičius	39
Pakuotė	Odinis dėklas
visas ilgis	115 mm
Rankenos medžiaga	nerūdijantis plienas
Užfiksuojama geležtė	taip
Svoris	440 g
Geležtė darbui viena ranka	ne
darbas viena ranka	ne
Produkto rūšis	Daugiafunkciai įrankiai