

Garant**Užmaunamų 1/2 colio raktų rinkinys 32 vnt., Dalių skaičius: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	685550 32
GTIN	2050001944498
Produktų klasė	66H

Aprašymas**Modelis:**

Plastikinis lagaminas L-BOXX® iš smūgiams atsparaus ABS plastiko, pilnai apsaugotas nuo drėgmės. Tvirtas užfiksavimo mechanizmas leidžia greitai ir paprastai uždėti ir nuimti vieną nuo kitos lagamino dalis, taip pat patogiai transportuoti kelis plastikinius lagaminėlius, uždėjus vieną ant kito, iki 40 kg. Leistina dangtelio apkrova iki 100 kg, talpos apkrova iki 25 kg.

Tiekimo sudėtis:

12-briaunės galvutės: Po 1 vnt. Nr. 642129 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Galvutės, 6-briaunės: Po 1 vnt. Nr. 643229 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641329 dyd. 295

Prailgintuvas: Po 1 vnt. Nr. 641029 dyd. 75; 125; 250

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641629 dyd. 1/2

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640025 dyd. 1/2

Dangtelis: 1 vnt. Nr. 693352

Laikoma: L-BOXX® Nr. 693330 dyd. 102

Pastaba:

Tiekama su surūšiuotais įrankiais L-BOXX® lagamine.

Tinkamus vežimėlius iki 5 vnt. L-BOXX®, kurio dyd. 102, transportuoti galima užsakyti Nr. 693370 dyd. 5.

Techninis aprašymas

Svoris	6,6 kg
Modelis	su galvutėmis
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642129 13
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643229 6
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	642129 8
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm	642129 27
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642129 21
Skersinė 1/2 colio rankena visas ilgis 295 mm	641329 295
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	642129 12
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641629 1/2
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15 mm	642129 15
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643229 12
Dangtelis atskirai	693352
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641029 130
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641029 75
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	642129 10
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm	642129 30
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642129 22
Perjungiamas 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas 1/2	640025 1/2
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643229 14

12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642129 17
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643229 5
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643229 4
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm	643229 7
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642129 18
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643229 10
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	642129 14
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	642129 11
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643229 8
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642129 16
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642129 19
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 32 mm	642129 32
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642129 24
Plastikinis lagaminas L-BOXX®, tuščias Tipas 102	693330 102
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 34 mm	642129 34