



Lazerinis atstumo matuoklis DISTO™, Tipas: X4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	465550 X4
GTIN	7640110697870
Produktų klasė	47C

Aprašymas

Modelis:

Smūgiams atsparus plastikinis korpusas su lengvai valdoma simbolių klaviatūra. Aukštos kokybės **Leica stiklo optika** ypač stabiliam ir temperatūros svyravimas atspariam **magnio korpuse**. Apšviestas ir besisukantis spalvotas ekranas optimaliam matomumui. Power Range Technologie™ matavimams **iki 150 m be taikinio**. 2 lazerių klasė išbandyta pagal ISO 16331-1. **Integruotas 360° posvyrio jutiklis** parodo objekto nuožulnumą, tiesiai ant jo uždedant korpusą, ir suteikia galimybę netiesiogiai išmatuoti aukštį. Multifunkcionalus antgalis matavimui iš kampų. Guminė tarpinė apsaugo nuo vandens ir dulkių. Užrakinama, plaunama klaviatūra. Tvirtas guminis apvalkalas priekyje saugo optiką ir prislopina smūgį kritimo metu. Su **skaitmeniniu tikslo ieškikliu (4 kartus priartinančiu)** didelių atstumų matavimams arba darbui šviečiant saulei.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Apsauginis dėklas ir kilpa rankai. Komplekte 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6.

Pastaba:

Duomenų perdavimas per Bluetooth® Smart nemokama programėle išmaniesiems telefonams Leica „DISTO™ Plan“ (Android nuo versijos 4.3, Apple nuo iPhone 4s). Lengva daryti eskizus.

Techninis aprašymas

Veikimo nuotolis	150 m
IP apsaugos klasė	IP 65
Matavimo tikslumas	±1,0 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Sudėtis / atimtis	taip
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Baterijų kiekis	2
Paskutinių matavimų parodymas	taip
Stovo sriegis	1/4 UNC in
Posvyrio jutiklis	360 laipsniai
Ploto ir tūrio matavimai	taip
Srovės tiekimas	081561 LR6
universalus antgalis	taip
Ilgis	132 mm
Svoris	184 g
Aukštis	29 mm
Skaitmeninis ieškiklis su padidinimo funkcija	4 kartus
Plotis	56 mm
netiesioginis matavimas (Pitagoras)	taip
Minimalūs / maksimalūs matavimai	taip
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Lazerio klasė pagal IEC 825-1	2
Produkto rūšis	Atstumo matuoklis

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6

081561 LR6