



Pramuštuvų su rankena rinkinys, Tipas: 2-20R



Užsakymo data

Užsakymo numeris	832011 2-20R
GTIN	4049002111785
Produktų klasė	86C

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, **kaldinta** forma, patvarus specialus lakas; pjovimo briauna blizgi. Vidus nedidelio kūgio formos, kad būtų lengviau išimti pramuštą apskritimą.

Paskirtis:

Perforavimui arba tarpiklių ir sandarinimo žiedų darymui iš gumos, odos, veltinio, plastiko, kamščio, audinio arba panašių medžiagų.

Tiekimo sudėtis:

po 1 pramuštuvą su rankena Ø Nr. 832001: 19 vnt.
dyd. 2-20

(1 mm didėjantis)

Pastaba:

Pramušant po apačia reikėtų pasidėti medienos, pasitiesti odos arba ką kita panašaus.

Techninis aprašymas

Pakuotė	Suvyniojamas dėklas
Pramuštuvų su rankena skaičius	19
Produkto rūšis	Įrankis kiaurymėms

Priedai

Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 19 mm	832001 19
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 15 mm	832001 15
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 9 mm	832001 9
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 16 mm	832001 16
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 4 mm	832001 4
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 20 mm	832001 20
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 17 mm	832001 17
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 6 mm	832001 6
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 10 mm	832001 10
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 12 mm	832001 12
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 7 mm	832001 7
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 14 mm	832001 14
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 5 mm	832001 5
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 8 mm	832001 8
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 13 mm	832001 13
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 11 mm	832001 11
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 2 mm	832001 2
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 3 mm	832001 3
Pramuštuvas su rankena Kiaurymės Ø 18 mm	832001 18