

Garant**Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412680 200
GTIN	4045197949356
Produktų klasė	41A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvestimi. **Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5 mm aukščio skaitmenimis.** Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 20 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas). **Ergonomiškas korpusas su patogiais Haptoprene komponentais.** Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos.

Privalumai:

- **Ergonomiškas korpusas su patogiais Haptoprene komponentais.**
- **Ilgai veikianti baterija.**
- **Didelis, aiškus LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11,5 mm.**
- **Naujas modernus dizainas.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948, klaviatūros sąsaja Nr. 498963

Atsarginė dalis:

Duomenų išvado dangtelis Nr. 412237 dyd. D, baterijų laikiklis Nr. 412237 dyd. B.

Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	1
-----------------	---

Matavimo ribos	0 - 200 mm
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	A1
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Antgalių ilgis	50 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2

Klaviatūros sąsaja USB Tipas G2	498963 G2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236
Slankmačio gaubtas Tipas D	412237 D
Slankmačio gaubtas Tipas B	412237 B