



LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumulatoriaus, 18,0 V, Tipas: M18ONESLSP



Užsakymo data

Užsakymo numeris

073211 M18ONESLSP

GTIN

Produktų klasė

07A

Aprašymas

Modelis:

Tvirti stipriai šviečiantys prožektoriai su ličio jonų akumuliatoriumi.

- **ONE-KEY™ technologija išplėstiniais nustatymams ir nelaidei šviestuvo kontrolei iki 15 m atstumu.**
- **Optimizuotas ryškumas ir veikimo laikas nustatant galingumą nuo 0 iki 4400 liumenų.**
- **Automatinio laikmačio programavimas (tam tikru laiku prožektoriaus šviesa automatiškai įsijungia ir išsijungia).**
- **180° ir 360° elektroninis šviesos valdymas paviršių ir aplinkos apšvietimui.**
- **Hibridas: Galima naudoti su M18™ REDLITHIUM-ION™ akumuliatoriais arba laidu.**

Statybinis šviestuvus užtikrina pilną 360 laipsnių apšvietimą ir yra idealus sprendimas paviršiaus apšvietimui, taip pat ir darbams virš galvos.

- **TRUEVIEW™ efektyvūs apšvietimo sprendimai.**
- **Sustiprinta kiaurymė bei susicentruojantis metalinis kablys šviestuvo pakabinimui ant varžtų ar vamzdžių.**
- **Naudojant laidinę jungtį, galimas serijinis kelių šviestuvų jungimas.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tinka:

Milwaukee 18 V akumulatoriai (Nr. 073816 MB18 ir 073827 MB18).

Tiekimo sudėtis:

Akumuliatorinė lempa be akumulatoriaus ir be įkroviklio.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Gamintojo pavadinimas	M18ONESLSP-0
Apšvietimo kampas	180 - 360 laipsniai
IP apsaugos klasė	IP 54
Šviesos srautas, 2 lygis	2100 lm
Švietimo trukmė	8 h
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Svoris be akumulatoriaus	4700 g
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Šviesos srautas	4400 lm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
ATEX zona	Nėra
Produkto pavadinimo požymis	18,0 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C